

SIEMENS

数据表 SINUMERIK 机床控制面板 808D MCP 水平型

Data sheet for SINUMERIK Machine control panel 808D MCP horizontal

订购数据
MLFB-Ordering data

6FC5303-0AF35-0AA0



图像类似 / Figure similar

客户订单号 / Client order no.:
西门子订单号 / Order no.:
报价号 / Offer no.:
注释 / Remarks:

物品号 / Item no.:
托运号 / Consignment no.:
项目 / Project:

额定数据 / Rated data		环境条件 / Ambient conditions	
输入电压 Input voltage	DC 5 V	气候等级符合 EN60721-3-3 Climate class according to EN60721-3-3 不能有凝露和结冰。较低空气温度：0 °C。 Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).	
最大能耗 Power consumption, max.	5.0 W		
机械数据 / Mechanical data		环境温度 / Ambient temperature	
净重 Net weight	0.860 kg (1.90 lb)	运行中正面 Operation on the front	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
宽度 Width	420.0 mm (16.54 in)	运行中背面 Operation at the rear	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
高度 Height	120.0 mm (4.72 in)	运输 Transport	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
深度 Depth	58.0 mm (2.28 in)	存放温度 Storage	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
安装面 / Mounting surface		相对空气湿度 / Relative humidity	
开口宽度 Cutout width	406.0 mm (15.98 in)	运行 Operation	5 ... 90 %
开口高度 Cutout height	106.0 mm (4.17 in)	存放温度 Storage	5 ... 95 %
防护等级 / Degree of protection		运输 Transport	5 ... 95 %
		认证 / Approvals	
背面 Rear side	IP00	认证 Certificate of suitability	CE / EAC CE / EAC
正面 Front side	IP65		