



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

### Данные для заказа

MLFB-Ordering data

6FC5311-0AA00-0AA0

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

### Номинальные параметры / Rated data

**Входное напряжение**  
Input voltage пост. ток 24 В

**Потребляемая мощность, макс.**  
Power consumption, max. 17 Вт

### Входы / выходы / Inputs / outputs

**Цифровые входы**  
Digital inputs 72

**Цифровые выходы**  
Digital outputs 48

### Механические данные / Mechanical data

**Степень защиты**  
Degree of protection IP00

**Масса нетто**  
Net weight 0,9 кг (1,98 фунта)

**Ширина**  
Width 150 мм (5,91 дюйма)

**Высота**  
Height 300 мм (11,81 дюйма)

**Глубина**  
Depth 35 мм (1,38 дюйма)

### Условия окружающей среды / Ambient conditions

**Климатическое исполнение согласно EN60721-3-3**  
Climate class according to EN60721-3-3

образование конденсата и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C.  
Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).

### Температура окружающей среды / Ambient temperature

**Рабочий режим**  
Operation 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

**Транспортировка**  
Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

**Подшипники**  
Storage -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

### Относительная влажность воздуха / Relative humidity

**Рабочий режим**  
Operation 5 ... 95 %

**Подшипники**  
Storage 5 ... 95 %

**Транспортировка**  
Transport 5 ... 95 %

### Сертификации / Approvals

**Сертификат соответствия**  
Certificate of suitability CE, cULus  
CE, cULus