

订购数据

MLFB-Ordering data

6FC5370-3AM03-0CA0



图像类似 / Figure similar

客户订单号 / Client order no.:

西门子订单号 / Order no.:

报价号 / Offer no.:

注释 / Remarks:

物品号 / Item no.:

托运号 / Consignment no.:

项目 / Project:

额定数据 / Rated data		通用技术参数 / General tech. specifications	
输入电压 Input voltage	DC 24 V +20 % -15 %	电源掉电缓冲时间 Mains buffering time	3 ms, 20 ms, 带 SITOP smart 电源 3 ms, 20 ms mit SITOP smart power supply
最大能耗 Power consumption, max.	50 W	环境条件 / Ambient conditions	
机械数据 / Mechanical data		环境温度 / Ambient temperature	
安装位置 Mounting position	水平型 Horizontal	运行中正面 Operation on the front	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
操作面板 Operator panel	垂直 Vertical	运行中背面 Operation at the rear	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
净重 Net weight	3.00 kg (6.61 lb)	存放温度 Storage	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
宽度 Width	420.0 mm (16.54 in)	运输 Transport	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
高度 Height	200.0 mm (7.87 in)	相对空气湿度 / Relative humidity	
深度 Depth	104.0 mm (4.09 in)	运行 Operation	5 ... 90 %
防护等级 / Degree of protection		存放温度 Storage	5 ... 95 %
正面 Front side	IP65 前盖板闭合时 IP65 With the front flap closed	运输 Transport	5 ... 95 %
背面 Rear side	IP20 / UL 开放式	认证 / Approvals	
安装开孔 / Panel cutout		认证 Certificate of suitability	CE, EAC, KC CE, EAC, KC
宽度 Width	406.0 mm (15.98 in)		
高度 Height	186.0 mm (7.32 in)		