

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6FC5370-3BM03-0AA0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data

Входное напряжение Input voltage	пост. ток 24 В +20 % -15 %
Потребляемая мощность, макс. Power consumption, max.	50 W

Механические данные / Mechanical data

Монтажная позиция Mounting position	вертикальное Vertical
Пульт управления Operator panel	Перпендикулярно Perpendicular
Масса нетто Net weight	2,90 кг (6,39 фунта)
Ширина Width	265,0 мм (10,43 дюйма)
Высота Height	330,0 мм (12,99 дюйма)
Глубина Depth	104,0 мм (4,09 дюйма)

Степень защиты / Degree of protection

Лицевая сторона Front side	IP65 При закрытой передней крышке IP65 With the front flap closed
Задняя сторона Rear side	IP20 / UL открытый тип

Монтажный вырез / Panel cutout

Ширина Width	244,1 мм (9,61 дюйма)
Высота Height	307,1 мм (12,09 дюйма)

Общие технические характеристики / General tech. specifications

Время резервирования сети Mains buffering time	3 ms, 20 мс с блоком питания SITOP smart 3 ms, 20 ms mit SITOP smart power supply
---	---

Условия окружающей среды / Ambient conditions

Температура окружающей среды / Ambient temperature

Рабочий режим, лицевая сторона Operation on the front	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Рабочий режим, задняя сторона Operation at the rear	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Подшипники Storage	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Транспортировка Transport	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Относительная влажность воздуха / Relative humidity

Рабочий режим Operation	5 ... 90 %
Подшипники Storage	5 ... 95 %
Транспортировка Transport	5 ... 95 %

Сертификации / Approvals

Сертификат соответствия Certificate of suitability	CE, EAC, KC CE, EAC, KC
---	----------------------------