

Технический паспорт для SINUMERIK 828 PPU 271.4

Data sheet for SINUMERIK 828 PPU 271.4

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6FC5370-5AA40-0AA0




Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data	Общие технические характеристики / General tech. specifications
Входное напряжение Input voltage пост. ток 24 В +20 % -15 % Потребляемая мощность, макс. Power consumption, max. 60 W	Время резервирования сети Mains buffering time 3 ms, 20 мс с блоком питания SITOP smart 3 ms, 20 ms mit SITOP smart power supply
Механические данные / Mechanical data	Условия окружающей среды / Ambient conditions
Монтажная позиция Mounting position горизонтальное Horizontal Пульт управления Operator panel Вертикально Vertical Масса нетто Net weight 4,50 кг (9,92 фунта) Ширина Width 483,0 мм (19,02 дюйма) Высота Height 220,0 мм (8,66 дюйма) Глубина Depth 105,0 мм (4,13 дюйма)	Температура окружающей среды / Ambient temperature Рабочий режим, лицевая сторона Operation on the front 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) Рабочий режим, задняя сторона Operation at the rear 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) Подшипники Storage -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) Транспортировка Transport -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Относительная влажность воздуха / Relative humidity Рабочий режим Operation 5 ... 90 % Подшипники Storage 10 ... 100 % Транспортировка Transport 5 ... 95 %
Степень защиты / Degree of protection	
Лицевая сторона Front side IP65 При закрытой передней крышке IP65 With the front flap closed Задняя сторона Rear side IP20 / UL открытый тип	