

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6FC5370-8AA40-0BA0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data

Входное напряжение Input voltage	пост. ток 24 В +20 % -15 %
Потребляемая мощность, макс. Power consumption, max.	60 W

Механические данные / Mechanical data

Монтажная позиция Mounting position	вертикальное Vertical
Пульт управления Operator panel	Вертикально Vertical
Масса нетто Net weight	8,90 кг (19,62 фунта)
Ширина Width	416,0 мм (16,38 дюйма)
Высота Height	470,0 мм (18,50 дюйма)
Глубина Depth	105,0 мм (4,13 дюйма)

Степень защиты / Degree of protection

Лицевая сторона Front side	IP65
Задняя сторона Rear side	IP20 / UL открытый тип

Общие технические характеристики / General tech. specifications

Время резервирования сети Mains buffering time	3 ms, 20 мс с блоком питания SITOP smart 3 ms, 20 ms mit SITOP smart power supply
--	---

Условия окружающей среды / Ambient conditions

Температура окружающей среды / Ambient temperature

Рабочий режим, лицевая сторона Operation on the front	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Рабочий режим, задняя сторона Operation at the rear	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Подшипники Storage	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Транспортировка Transport	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Относительная влажность воздуха / Relative humidity

Рабочий режим Operation	5 ... 90 %
Подшипники Storage	10 ... 100 %
Транспортировка Transport	5 ... 95 %

Сертификации / Approvals

Сертификат соответствия Certificate of suitability	CE, cULus, EAC CE, cULus, EAC
--	----------------------------------