

订购数据  
MLFB-Ordering data 6FC5371-0AA30-0AB0



图像类似 / Figure similar

客户订单号 / Client order no.:

西门子订单号 / Order no.:

报价号 / Offer no.:

注释 / Remarks:

物品号 / Item no.:

托运号 / Consignment no.:

项目 / Project:

| 额定数据 / Rated data                                                                                                                                                                                                            | 环境条件 / Ambient conditions                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>输入电压<br/>Input voltageDC 24 V</div> <div>最大能耗<br/>Power consumption, max.281 W</div> <div>损耗功率<br/>Power loss21 W</div>                                                                                                 | <div>气候等级符合 EN60721-3-3<br/>Climate class according to EN60721-3-3</div> <div>不能有凝露和结冰。较低空气温度：0 °C。<br/>Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).</div> |
| 工作存储器 / Working memory                                                                                                                                                                                                       | 环境温度 / Ambient temperature                                                                                                                                                       |
| <div>存储器容量<br/>Memory capacity2 GB DRAM<br/>2 GB DRAM<br/>1 GB NVM<br/>1 GB NVM</div>                                                                                                                                        | <div>运行<br/>Operation0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)</div> <div>运输<br/>Transport-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)</div> <div>存放温度<br/>Storage-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)</div>       |
| 机械数据 / Mechanical data                                                                                                                                                                                                       | 相对空气湿度 / Relative humidity                                                                                                                                                       |
| <div>防护等级<br/>Degree of protectionIP20 / UL 开放式</div> <div>净重<br/>Net weight3.7 kg (8.16 lb)</div> <div>宽度<br/>Width50 mm (1.97 in)</div> <div>高度<br/>Height455 mm (17.91 in)</div> <div>深度<br/>Depth272 mm (10.71 in)</div> | <div>运行<br/>Operation5 ... 95 %</div> <div>存放温度<br/>Storage5 ... 95 %</div> <div>运输<br/>Transport5 ... 95 %</div>                                                                |
| 认证 / Approvals                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
| 认证<br>Certificate of suitability                                                                                                                                                                                             | CE, cULus<br>CE, cULus                                                                                                                                                           |