

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6FC5371-0AA30-0AB0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data		Условия окружающей среды / Ambient conditions	
Входное напряжение <i>Input voltage</i>	пост. ток 24 В	Климатическое исполнение согласно EN60721-3-3 <i>Climate class according to EN60721-3-3</i>	образование конденсата и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C. <i>Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).</i>
Потребляемая мощность, макс. <i>Power consumption, max.</i>	281 Вт		
Мощность потерь <i>Power loss</i>	21 Вт		
Оперативная память / Working memory			
Емкость памяти <i>Memory capacity</i>	2 Gbyte DRAM	Рабочий режим <i>Operation</i>	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
	2 Gbyte DRAM	Транспортировка <i>Transport</i>	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
	1 Gbyte NVM	Подшипники <i>Storage</i>	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
	1 Gbyte NVM	Относительная влажность воздуха / Relative humidity	
Механические данные / Mechanical data		Рабочий режим <i>Operation</i>	5 ... 95 %
Степень защиты <i>Degree of protection</i>	IP20 / UL открытый тип	Подшипники <i>Storage</i>	5 ... 95 %
Масса нетто <i>Net weight</i>	3,7 кг (8,16 фунта)	Транспортировка <i>Transport</i>	5 ... 95 %
Ширина <i>Width</i>	50 мм (1,97 дюйма)	Сертификации / Approvals	
Высота <i>Height</i>	455 мм (17,91 дюйма)	Сертификат соответствия <i>Certificate of suitability</i>	CE, cULus
Глубина <i>Depth</i>	272 мм (10,71 дюйма)		CE, cULus