



Figura similar / Figure similar

Datos de pedido 6FC5372-0AA30-0AB0
MLFB-Ordering data

Número de pedido del cliente / Client order no.:
Nº. de pedido Siemens / Order no.:
Número de oferta / Offer no.:
Nota / Remarks:
Nº. de ítem / Item no.:
Número de envío / Consignment no.:
Proyecto / Project:

Datos asignados / Rated data	Condiciones ambientales / Ambient conditions
Tensión de entrada Input voltage DC 24 V Consumo de potencia, máx. Power consumption, max. 352 W Pérdidas Power loss 24 W	Clase climática según EN 60721-3-3 Climate class according to EN60721-3-3 Excluidas condensación y formación de hielo. Baja temperatura del aire 0 °C. Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).
Memoria principal / Working memory	Temperatura ambiente / Ambient temperature
Capacidad de memoria Memory capacity 2 Gbyte DRAM 2 Gbyte DRAM 1 Gbyte NVM 1 Gbyte NVM	Funcionamiento Operation 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) Transporte Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Almacenaje Storage -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Datos mecánicos / Mechanical data	Humedad relativa / Relative humidity
Grado de protección Degree of protection IP20 / UL open type Peso neto Net weight 3,9 kg (8,60 lb) Anchura Width 50 mm (1,97 in) Altura Height 455 mm (17,91 in) Profundidad Depth 272 mm (10,71 in)	Funcionamiento Operation 5 ... 95 % Almacenaje Storage 5 ... 95 % Transporte Transport 5 ... 95 %
Homologaciones / Approvals	
Certificado de aptitud Certificate of suitability CE, cULus CE, cULus	