

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6FC5373-0AA31-0AB0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data	
Входное напряжение <i>Input voltage</i>	пост. ток 24 В
Потребляемая мощность, макс. <i>Power consumption, max.</i>	367 Вт
Мощность потерь <i>Power loss</i>	30 Вт
Оперативная память / Working memory	
Емкость памяти <i>Memory capacity</i>	2 Gbyte DRAM
	2 Gbyte DRAM
	1 Gbyte NVM
	1 Gbyte NVM
Механические данные / Mechanical data	
Степень защиты <i>Degree of protection</i>	IP20 / UL открытый тип
Масса нетто <i>Net weight</i>	4,0 кг (8,82 фунта)
Ширина <i>Width</i>	50 мм (1,97 дюйма)
Высота <i>Height</i>	455 мм (17,91 дюйма)
Глубина <i>Depth</i>	272 мм (10,71 дюйма)

Условия окружающей среды / Ambient conditions	
Климатическое исполнение согласно EN60721-3-3 <i>Climate class according to EN60721-3-3</i>	образование конденсата и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C. <i>Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).</i>
Температура окружающей среды / Ambient temperature	
Рабочий режим <i>Operation</i>	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Транспортировка <i>Transport</i>	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Подшипники <i>Storage</i>	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Относительная влажность воздуха / Relative humidity	
Рабочий режим <i>Operation</i>	5 ... 95 %
Подшипники <i>Storage</i>	5 ... 95 %
Транспортировка <i>Transport</i>	5 ... 95 %
Сертификации / Approvals	
Сертификат соответствия <i>Certificate of suitability</i>	CE, cULus CE, cULus