

Технический паспорт для Сетевой дроссель
Data sheet for Line reactor

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3005-0DE38-4AA0

No image
available for this
configuration.

Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data

Вход / Input	
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток
Сетевое напряжение Line voltage	380 ... 480 В

Выход / Output	
Номинальный ток Rated current	840,0 А

Механические данные / Mechanical data

Размеры / Dimensions	
Ширина Width	349,0 мм (13,7 дюйма)
Высота Height	700,0 мм (27,6 дюйма)
Глубина Depth	575,0 мм (22,6 дюйма)
Степень защиты Degree of protection	IP00
Масса нетто Net weight	230,0 кг (9,1 фунта)