



Figura simile
Figure similar

Scheda tecnica resistenza di frenatura

Data sheet for braking resistor

N° d'articolo : **6SL3000-1BH31-3AA0**
Article No. :

N. d'ordine del cliente :
Client order no. :
N. d'ordine Siemens :
Order no. :
N. di offerta :
Offer no. :
Annotazione :
Remarks :

N. di item :
Item no. :
N. di commessa :
Consignment no. :
Progetto :
Project :

Dati nominali Rated data

Potenza nominale P_{DB}
Rated power P_{DB} 25 kW

Potenza nominale, max.
Rated power, max. 125 kW

Dati tecnici generali General technical specifications

Resistenza
Resistance 9,8 Ω

Tensione del circuito intermedio
DC link voltage 890 ... 1.035 V

Tensione circuito intermedio, max.
DC-link voltage, max. 1.035 V

Dati meccanici Mechanical data

Grado di protezione
Degree of protection IP20 / UL open type
IP20 / UL open type

Peso netto
Net weight 50 kg (110,23 lb)

Dimensioni Dimensions

Larghezza
Width 740 mm (29,13 in)

Altezza
Height 600 mm (23,62 in)

Profondità
Depth 486 mm (19,13 in)

Connessioni Connections

Collegamento di potenza Power connection

Esecuzione
Version Bullone M10
M10 screw studs

Sezione di collegamento
Conductor cross-section 50,0 mm² (AWG 1)