

Hoja de datos de Control Unit Adapter

Data sheet for Control Unit Adapter

Referencia : 6SL3040-0PA00-0AA1
Article No. :



Figura similar
Figure similar

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
Nº. de pedido Siemens :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

Nº. de ítem :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos eléctricos	
Electrical data	

Intensidad absorbida con 24 V DC, máx. 1) Consumed current at 24 V DC, max.	0,65 A
Sección de conexión, máx. Conductor cross-section, max.	2,5 mm² (AWG 14)
Pérdidas, máx. Power loss, max.	2,4 W
Conexión PE PE connection	Tornillo M4 M4 screw

Datos mecánicos	
Mechanical data	

Peso neto Net weight	0,31 kg (0,68 lb)
Dimensiones Dimensions	
Anchura Width	73 mm (2,87 in)
Altura Height	165,8 mm (6,53 in)
Profundidad Depth	37,3 mm (1,47 in)

Normas	
Standards	

Certificado de aptitud Certificate of suitability	cULus cULus
--	----------------

1) Con 24 V DC, sin alimentación DRIVE-CLiQ; 0,15 A para CUA31 + máx. 0,5 A para Power Module PM240-2
At 24 V DC, without DRIVE-CLiQ supply; 0.15 A for CUA31 + max. 0.5 A for power module PM240-2