

Лист технических данных для адаптера блока управления
Data sheet for Control Unit Adapter

Номер артикула : 6SL3040-0PA00-0AA1
Article No. :



Иллюстрация аналогичная
Figure similar

№ заказа клиента :
Client order no. :
№ заказа Siemens :
Order no. :
№ предложения :
Offer no. :
Примечание :
Remarks :

№ позиции :
Item no. :
Ком. № :
Consignment no. :
Проект :
Project :

Параметры электроподключения
Electrical data

Потребляемый ток при напряжении 24 В постоянного тока, макс. ¹⁾ Consumed current at 24 V DC, max.	0,65 A
Поперечное сечение подключения, макс. Conductor cross-section, max.	2,5 мм ² (AWG 14)
Мощность потер, макс. Power loss, max.	2,4 Вт
РЕ-соединение PE connection	Винт M4 M4 screw

Механические данные
Mechanical data

Масса нетто Net weight	0,31 кг (0,68 фунта)
Размеры Dimensions	
Ширина Width	73 мм (2,87 дюйма)
Высота Height	165,8 мм (6,53 дюйма)
Глубина Depth	37,3 мм (1,47 дюйма)

Стандарты/нормы
Standards

Сертификат соответствия Certificate of suitability	cULus cULus
---	----------------

¹⁾ При DC 24 В, без питания DRIVE-CLiQ; 0,15 А для CUA31 + макс. 0,5 А для силового модуля PM240-2
At 24 V DC, without DRIVE-CLiQ supply; 0.15 A for CUA31 + max. 0.5 A for power module PM240-2