

Hoja de medición y de datos Filtro de red
Data sheet for Line filter

Referencia : 6SL3203-0BE26-5HA0
Article No. :



Figura similar
Figure similar

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
Nº. de pedido Siemens :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

Nº. de ítem :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos asignados
Rated data

Entrada Input	
Número de fases Number of phases	3 AC
Tensión de red Line voltage	200 ... 480 V
Salida Output	
Intensidad asignada Rated current	65,0 A

Datos mecánicos
Mechanical data

Grado de protección Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
Peso neto Net weight	3,50 kg (7,72 lb)
Dimensiones Dimensions	
Anchura Width	70,0 mm (2,95 in)
Altura Height	348,8 mm (13,73 in)
Profundidad Depth	220,0 mm (8,66 in)

Conexiones
Connections

Lado de la red Line side	
Tipo Version	borne de tornillo screw-type terminal
Sección de conector Conductor cross-section	4,00 ... 25,00 mm² (AWG 12 ... AWG 4)
Lado de carga Load side	
Tipo Version	conexión por tornillo Screw-type terminals
Sección de conector Conductor cross-section	16,00 mm² (AWG 6)
Conexión PE PE connection	
Tipo Version	Varilla roscada M5 M5 screw studs

Normas
Standards

El cumplimiento de las normas Compliance with standards	CE, cURus, EAC
--	----------------