

Artikel-Nr. : 6SL3760-0MS00-0AA0  
Article No. :

Abbildung ähnlich  
Figure similar

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Client order no. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Order no. :  
Angebots-Nr. :  
Offer no. :  
Bemerkung :  
Remarks :

Item-Nr. :  
Item no. :  
Komm.-Nr. :  
Consignment no. :  
Projekt :  
Project :

Bemessungsdaten  
Rated data

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Eingang<br>Input               |               |
| Phasenzahl<br>Number of phases | 3 AC          |
| Netzspannung<br>Line voltage   | 500 ... 690 V |
| Ausgang<br>Output              |               |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Bemessungsstrom<br>Rated current | 1.200,0 A |
|----------------------------------|-----------|

Allgemeine technische Daten  
General technical specifications

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Verlustleistung<br>Power loss | 0,112 kW |
|-------------------------------|----------|

Mechanische Daten  
Mechanical data

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Schutzart<br>Degree of protection | IP00<br>IP00 |
|-----------------------------------|--------------|

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Nettogewicht<br>Net weight | 25,00 kg (55,10 lb) |
|----------------------------|---------------------|

Maße  
Dimensions

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Breite<br>Width | 425,0 mm (16,70 in) |
|-----------------|---------------------|

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Höhe<br>Height | 265,0 mm (10,40 in) |
|----------------|---------------------|

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Tiefe<br>Depth | 154,0 mm (6,06 in) |
|----------------|--------------------|