## **SIEMENS**

## Scheda tecnica resistenza di frenatura

Data sheet for braking resistor

GXK:BWG250047TS-190 N° d'article:

Article No.:

N. d'ordine del cliente : N. d'ordine Siemens : Order no. : N. di offerta : Offer no. :

Annotazione : Remarks :

Resistance

Dati nominali Rated data

Potenza nominale PDB Rated power PDB

0,1 kW

840 V

Dati tecnici generali General technical specifications

Resistenza 47 Ω

Tensione circuito intermedio, max.

DC-link voltage, max.

Dati meccanici Mechanical data

IP65 Grado di protezione

Degree of protection IP65

Peso netto Net weight 0,28 kg (0,62 lb)

Dimensioni Dimensions

> Larghezza 80 mm (3,15 in) Width

> Altezza 15 mm (0,59 in) Height

Profondità 110 mm (4,33 in) Depth



N. di item :

N. di commessa :

Progetto : Project :

Norme Standards

Conformità alle norme CE / cURus / cCSAus Compliance with standards CE / cURus / cCSAus

> Connessioni Connections

Collegamento di potenza Power connection

Esecuzione cavo

Version

Sezione di collegamento Conductor cross-section 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)

Lunghezza cavo Cable length 0,8 m (2,62 ft)

> Condizioni ambientali Environmental conditions

Tipo di raffreddamento convezione naturale Cooling method natural convection