

Технический паспорт для Тормозной резистор
Data sheet for braking resistor

Номер артикула : GXK:BWG250047TS-190
Article No. :



Иллюстрация аналогичная
Figure similar

№ заказа клиента :
Client order no. :
№ заказа Siemens :
Order no. :
№ предложения :
Offer no. :
Примечание :
Remarks :

№ позиции :
Item no. :
Ком. № :
Consignment no. :
Проект :
Project :

Номинальные параметры
Rated data

Номинальная мощность P_{DB} 0,1 кВт
Rated power P_{DB}

Общие технические характеристики
General technical specifications

Сопротивление 47 Ω
Resistance

Макс. напряжение звена
постоянного тока 840 В
DC-link voltage, max.

Механические данные
Mechanical data

Степень защиты IP65
Degree of protection

Масса нетто 0,28 кг (0,62 фунта)
Net weight

Размеры
Dimensions

Ширина 80 мм (3,15 дюйма)
Width

Высота 15 мм (0,59 дюйма)
Height

Глубина 110 мм (4,33 дюйма)
Depth

Стандарты/нормы
Standards

Соответствие стандартам CE / cURus / cCSAus
Compliance with standards CE / cURus / cCSAus

Соединения
Connections

Силовое соединение
Power connection

Исполнение Провод
Version cable

Сечение соединения 1,5 мм² (AWG 16)
Conductor cross-section

Длина проводки 0,8 м (2,62 ft)
Cable length

Условия окружающей среды
Environmental conditions

Тип охлаждения природная конвекция
Cooling method natural convection