

MLFB-Bestelldaten

6FC5370-2BM03-0CA0

MLFB-Ordering data



Abbildung ähnlich / Figure similar

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:

Item-Nr. / Item no.:

Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:

Komm.-Nr. / Consignment no.:

Angebots-Nr. / Offer no.:

Projekt / Project:

Bemerkung / Remarks:

### Bemessungsdaten / Rated data

<b>Eingangsspannung</b> <i>Input voltage</i>	DC 24 V +20 % -15 %
<b>Leistungsaufnahme, max.</b> <i>Power consumption, max.</i>	50 W

### Allgemeine tech. Daten / General tech. specifications

<b>Netzausfallüberbrückungszeit</b> <i>Mains buffering time</i>	3 ms, 20 ms mit Stromversorgung SITOP smart 3 ms, 20 ms mit SITOP smart power supply
--	--

### Mechanische Daten / Mechanical data

<b>Einbaulage</b> <i>Mounting position</i>	Vertikal <i>Vertical</i>
<b>Bedienpanel</b> <i>Operator panel</i>	Senkrecht <i>Perpendicular</i>
<b>Nettogewicht</b> <i>Net weight</i>	2,90 kg (6,39 lb)
<b>Breite</b> <i>Width</i>	265,0 mm (10,43 in)
<b>Höhe</b> <i>Height</i>	330,0 mm (12,99 in)
<b>Tiefe</b> <i>Depth</i>	104,0 mm (4,09 in)

### Umgebungsbedingungen / Ambient conditions

#### Umgebungstemperatur / Ambient temperature

<b>Betrieb frontseitig</b> <i>Operation on the front</i>	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
<b>Betrieb rückseitig</b> <i>Operation at the rear</i>	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
<b>Lagerung</b> <i>Storage</i>	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
<b>Transport</b> <i>Transport</i>	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

#### Schutzart / Degree of protection

<b>Frontseite</b> <i>Front side</i>	IP65 Bei geschlossener Frontklappe <i>IP65 With the front flap closed</i>
<b>Rückseite</b> <i>Rear side</i>	IP20 / UL open type

#### Relative Luftfeuchte / Relative humidity

<b>Betrieb</b> <i>Operation</i>	5 ... 90 %
<b>Lagerung</b> <i>Storage</i>	5 ... 95 %
<b>Transport</b> <i>Transport</i>	5 ... 95 %

#### Montageausschnitt / Panel cutout

<b>Breite</b> <i>Width</i>	244,1 mm (9,61 in)
<b>Höhe</b> <i>Height</i>	307,1 mm (12,09 in)

### Approbationen / Approvals

<b>Eignungsnachweis</b> <i>Certificate of suitability</i>	CE, EAC, KC CE, EAC, KC
--	----------------------------