



Abbildung ähnlich / Figure similar

MLFB-Bestelldaten

MLFB-Ordering data

6FC5371-0AA30-0AB0

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:

Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:

Angebots-Nr. / Offer no.:

Bemerkung / Remarks:

Item-Nr. / Item no.:

Komm.-Nr. / Consignment no.:

Projekt / Project:

Bemessungsdaten / Rated data

Eingangsspannung
Input voltage DC 24 V

Leistungsaufnahme, max.
Power consumption, max. 281 W

Verlustleistung
Power loss 21 W

Arbeitsspeicher / Working memory

Speicherkapazität
Memory capacity 2 Gbyte DRAM
2 Gbyte DRAM

1 Gbyte NVM
1 Gbyte NVM

Mechanische Daten / Mechanical data

Schutzart
Degree of protection IP20 / UL open type

Nettogewicht
Net weight 3,7 kg (8,16 lb)

Breite
Width 50 mm (1,97 in)

Höhe
Height 455 mm (17,91 in)

Tiefe
Depth 272 mm (10,71 in)

Umgebungsbedingungen / Ambient conditions

Klimaklasse gemäß EN60721-3-3
Climate class according to EN60721-3-3

Betauung und Eisbildung
ausgeschlossen. Niedrige
Lufttemperatur 0 °C.
Condensation and icing excluded. Low air
temperature 0 °C (32 °F).

Umgebungstemperatur / Ambient temperature

Betrieb
Operation 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

Transport
Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Lagerung
Storage -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Betrieb
Operation 5 ... 95 %

Lagerung
Storage 5 ... 95 %

Transport
Transport 5 ... 95 %

Approbationen / Approvals

Eignungsnachweis
Certificate of suitability CE, cULus
CE, cULus