



Figura similar
Figure similar

Referencia : **6FC5373-0AA30-0AB0**
Article No. :

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
Nº. de pedido :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

Nº. de ítem :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos asignados Rated data

Tensión de entrada Input voltage	DC 24 V
Consumo de potencia, máx. Power consumption, max.	352 W
Pérdidas Power loss	24 W

Memoria principal Working memory

Capacidad de memoria Memory capacity	2 Gbyte DRAM 2 Gbyte DRAM 1 Gbyte NVM 1 Gbyte NVM
---	--

Datos mecánicos Mechanical data

Grado de protección Degree of protection	IP20 / UL open type
Peso neto Net weight	3,9 kg (8,60 lb)
Anchura Width	50 mm (1,97 in)
Altura Height	455 mm (17,91 in)
Profundidad Depth	272 mm (10,71 in)

Condiciones ambientales Ambient conditions

Clase climática según EN 60721-3-3 Climate class according to EN60721-3-3	Excluidas condensación y formación de hielo. Baja temperatura del aire 0 °C. Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).
--	--

Temperatura ambiente Ambient temperature

Funcionamiento Operation	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Transporte Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Almacenaje Storage	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Humedad relativa Relative humidity

Funcionamiento Operation	5 ... 95 %
Almacenaje Storage	5 ... 95 %
Transporte Transport	5 ... 95 %

Homologaciones Approvals

Certificado de aptitud Certificate of suitability	CE, cULus CE, cULus
--	------------------------