



Abbildung ähnlich / Figure similar

### MLFB-Bestelldaten

MLFB-Ordering data

6FC5373-0AA31-0AB0

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:

Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:

Angebots-Nr. / Offer no.:

Bemerkung / Remarks:

Item-Nr. / Item no.:

Komm.-Nr. / Consignment no.:

Projekt / Project:

### Bemessungsdaten / Rated data

**Eingangsspannung**  
Input voltage DC 24 V

**Leistungsaufnahme, max.**  
Power consumption, max. 367 W

**Verlustleistung**  
Power loss 30 W

### Arbeitsspeicher / Working memory

**Speicherkapazität**  
Memory capacity 2 Gbyte DRAM  
2 Gbyte DRAM

1 Gbyte NVM  
1 Gbyte NVM

### Mechanische Daten / Mechanical data

**Schutzart**  
Degree of protection IP20 / UL open type

**Nettogewicht**  
Net weight 4,0 kg (8,82 lb)

**Breite**  
Width 50 mm (1,97 in)

**Höhe**  
Height 455 mm (17,91 in)

**Tiefe**  
Depth 272 mm (10,71 in)

### Umgebungsbedingungen / Ambient conditions

**Klimaklasse gemäß EN60721-3-3**  
Climate class according to EN60721-3-3

Betauung und Eisbildung  
ausgeschlossen. Niedrige  
Lufttemperatur 0 °C.  
Condensation and icing excluded. Low air  
temperature 0 °C (32 °F).

### Umgebungstemperatur / Ambient temperature

**Betrieb**  
Operation 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

**Transport**  
Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

**Lagerung**  
Storage -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

### Relative Luftfeuchte / Relative humidity

**Betrieb**  
Operation 5 ... 95 %

**Lagerung**  
Storage 5 ... 95 %

**Transport**  
Transport 5 ... 95 %

### Approbationen / Approvals

**Eignungsnachweis**  
Certificate of suitability CE, cULus  
CE, cULus