

Datenblatt für Bremswiderstand Data sheet for braking resistor



Abbildung ähnlich
Figure similar

Artikel-Nr. : GXX:BWG600014TS-190
Article No. :

Kunden-Auftrags-Nr. :
Client order no. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Order no. :
Angebots-Nr. :
Offer no. :
Bemerkung :
Remarks :

Item-Nr. :
Item no. :
Komm.-Nr. :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Bemessungsdaten Rated data

Bemessungsleistung P_{DB} 0,24 kW
Rated power P_{DB}

Allgemeine technische Daten General technical specifications

Widerstand 14 Ω
Resistance

Zwischenkreisspannung, max. 840 V
DC-link voltage, max.

Mechanische Daten Mechanical data

Schutzart IP65
Degree of protection

Nettogewicht 1,3 kg (2,87 lb)
Net weight

Maße
Dimensions

Breite 80 mm (3,15 in)
Width

Höhe 30 mm (1,18 in)
Height

Tiefe 216 mm (8,50 in)
Depth

Normen Standards

Normen-Konformität CE / cURus / cCSAus
Compliance with standards

Anschlüsse Connections

Leistungsanschluss
Power connection

Ausführung Leitung
Version cable

Anschlussquerschnitt 1,5 mm² (AWG 16)
Conductor cross-section

Leitungslänge 0,8 m (2,62 ft)
Cable length

Umgebungsbedingungen Environmental conditions

Kühlart natürliche Konvektion
Cooling method natural convection