SIEMENS

Технический паспорт для SINUMERIK Панель управления станком

Data sheet for SINUMERIK Machine control panel




Иллюстрация аналогичная / *Figure similar*

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6FC5303-0AF33-0AA1

№ заказа клиента / *Client order no.*:

№ заказа Siemens / *Order no.*:

№ предложения / *Offer no.*:

Примечание / *Remarks*:

№ позиции / *Item no.*:

Ком. № / *Consignment no.*:

Проект / *Project*:

Номинальные параметры / *Rated data*

Входное напряжение *Input voltage*	пост. ток 5 В
Потребляемая мощность, макс. *Power consumption, max.*	2,5 Вт

Механические данные / *Mechanical data*

Масса нетто *Net weight*	1,100 кг (2,43 фунта)
Ширина *Width*	310,0 мм (12,20 дюйма)
Высота *Height*	175,0 мм (6,89 дюйма)
Глубина *Depth*	54,0 мм (2,13 дюйма)

Степень защиты / *Degree of protection*

Задняя сторона *Rear side*	IP00
Лицевая сторона *Front side*	IP65

Условия окружающей среды / *Ambient conditions*

Климатическое исполнение согласно EN60721-3-3 *Climate class according to EN60721-3-3*	образование конденсата и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C. *Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).*

Температура окружающей среды / *Ambient temperature*

Рабочий режим, лицевая сторона *Operation on the front*	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Рабочий режим, задняя сторона *Operation at the rear*	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Транспортировка *Transport*	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Подшипники *Storage*	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Относительная влажность воздуха / *Relative humidity*

Рабочий режим *Operation*	5 ... 90 %
Подшипники *Storage*	5 ... 95 %
Транспортировка *Transport*	5 ... 95 %

Сертификации / *Approvals*

Сертификат соответствия *Certificate of suitability*	CE, cULus, EAC, KCC, RCM *CE, cULus, EAC, KCC, RCM*

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и данными на заводской табличке. /
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.