SIEMENS

Технический паспорт для SINUMERIK 840D sl NCU 720.3B PN

Data sheet for SINUMERIK 840D sl NCU 720.3B PN

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6FC5372-0AA30-0AB0



Иллюстрация аналогичная / *Figure similar*

№ заказа клиента / *Client order no.*:
№ заказа Siemens / *Order no.*:
№ предложения / *Offer no.*:
Примечание / *Remarks*:

№ позиции / *Item no.*:
Ком. № / *Consignment no.*:
Проект / *Project*:

Номинальные параметры / *Rated data*

Входное напряжение *Input voltage*	пост. ток 24 В
Потребляемая мощность, макс. *Power consumption, max.*	352 Вт
Мощность потерь *Power loss*	24 Вт

Оперативная память / *Working memory*

Емкость памяти *Memory capacity*	2 Gbyte DRAM *2 Gbyte DRAM* 1 Gbyte NVM *1 Gbyte NVM*

Механические данные / *Mechanical data*

Степень защиты *Degree of protection*	IP20 / UL открытый тип
Масса нетто *Net weight*	3,9 кг (8,60 фунта)
Ширина *Width*	50 мм (1,97 дюйма)
Высота *Height*	455 мм (17,91 дюйма)
Глубина *Depth*	272 мм (10,71 дюйма)

Условия окружающей среды / *Ambient conditions*

Климатическое исполнение согласно EN60721-3-3 *Climate class according to EN60721-3-3*	образование конденсата и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C. *Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).*

Температура окружающей среды / *Ambient temperature*

Рабочий режим *Operation*	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Транспортировка *Transport*	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Подшипники *Storage*	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Относительная влажность воздуха / *Relative humidity*

Рабочий режим *Operation*	5 ... 95 %
Подшипники *Storage*	5 ... 95 %
Транспортировка *Transport*	5 ... 95 %

Сертификации / *Approvals*

Сертификат соответствия *Certificate of suitability*	CE, cULus *CE, cULus*

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и данными на заводской табличке. /
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.