SIEMENS

SINAMICS S150

Данные для заказа 6SL3710-7LE41-0AA3
MLFB-Ordering data:

№ заказа клиента / *Client order no.*:
№ заказа Siemens / *Order no.*:
№ предложения / *Offer no.*:
Примечание / *Remarks*:

№ позиции / *Item no.*:
Ком. № / *Consignment no.*:
Проект / *Project*:

Номинальные параметры / *Rated data*:

Вход / *Input*:

Промышленная частота *Supply frequency*	47...63 Hz
Напряжение питания *Supply voltage*	400 V ±10%
Номинальный входной ток *Rated input current*	888 A
Максимальный ток *Max. current*	1477 A
Количество импульсов *Pulse number*	6
С рекуперацией *Energy recovery capability*	Да *Yes* (4Q)

Выход / *Output*:

Напряжение на выходе (V) *Output voltage*	400 V
Номинальная мощность (LO) в кВт *Rated power (LO) in kW*	560 kW
Номинальная мощность (HO) в кВт *Rated power (HO) in kW*	450 kW
Номинальный выходной ток *Rated output current*	985 A
Номинальный выходной ток (LO) *Rated output current (LO)*	960 A
Номинальный выходной ток (HO) *Rated output current (HO)*	860 A
Максимальный ток на выходе *Output current Max*	1440 A
Частота импульсов (заводская настройка) *Pulse frequency (factory setting)*	1.25 kHz

Основные данные / *Basic data*:

КПД η *Efficiency η*	96.00 %
Мощность потерь ΔP *Power losses ΔP*	27.25 kW
Мощности потерь вкл. опции *Power loss including options*	27.25 kW
Уровень звукового давления L_{pA} (1 м) *Sound pressure level L_{pA} (1 m)*	77 dB
Макс. площадь сечения проводника *Conductor cross section, max. (IEC)*	8 x 240 мм²
Степень защиты *Degree of protection*	IP20
Ширина *Width*	2800 mm
Высота *Height*	2000 mm
Глубина *Depth*	600 mm
Масса ок. *Weight approx.*	2408 kg
Типоразмер *Frame size*	J
Цвет *Color, paint shade*	RAL7035

Условия окружающей среды / *Environmental*

Высота над у.м. *Installation altitude*	1000 m
Охлаждающая среда *Coolant*	воздух *Air*
Необходимое количество воздуха *Coolant requirement, air*	2.60 m³/s
Мин. температура окружающей среды *Min. ambient temperature*	0 °C
Макс. температура окружающей среды *Max. ambient temperature*	40 °C

Специальное исполнение / *Special design*:

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и данными на заводской табличке.