SIEMENS

Scheda tecnica SIMOTICS S-1FK2

Data sheet for SIMOTICS S-1FK2



Figura simile
Figure similar

N° d'article : **1FK2104-4AF00-1MA0**
Article No. :

N. d´ordine del cliente :
Client order no. :
N. d´ordine Siemens :
Order no. :
N. di offerta :
Offer no. :
Annotazione :
Remarks :

N. di item :
Item no. :
N. di commessa :
Consignment no. :
Progetto :
Project :

Dati base del motore
Basic motor data

Tipo di motore Motor type	Motore sincrono a magneti permanenti, Ventilazione naturale, IP64 Permanent-magnet synchronous motor, Natural cooling, IP64
Tipo di motore Motor type	High Dynamic
Coppia da fermo Static torque	1,27 Nm
Corrente da fermo Static current	1,2 A
Coppia max. Maximum torque	3,75 Nm
Corrente max. Maximum current	4,2 A
Numero di giri max. Maximum speed	7.200 giri/min
Momento di inerzia del motore Rotor moment of inertia	0,3500 kgcm²
Peso Weight	2,0 kg

Dati nominali
Rated data

SINAMICS S210, 3AC 400 V
SINAMICS S210, 3AC 400V

Velocità nominale Rated speed	3.000 giri/min
Coppia nominale Rated torque	1,27 Nm
Corrente nominale Rated current	1,2 A
Potenza nominale Rated power	0,40 kW

Sistema encoder
Encoder system


Sistema encoder Encoder system	Encoder AM22DQC: encoder assoluto 22 bit + 12 bit Multiturn Encoder AM22DQC: Absolute encoder 22 bit + 12 bit multiturn

Collegamento del motore
Motor connection

Tipo di collegamento Connection type	OCC per S210 OCC for S210
Grandezza del connettore Connector size	M17

Dati meccanici
Mechanical data

Forma costruttiva secondo Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Grado di vibrazione Vibration severity grade	Livello A Grade A
Altezza d'asse Shaft height	40
Grandezza della flangia (AB) Flange size (AB)	80 mm
Bordo di centratura (N) Centering ring (N)	70 mm
Cerchio di fori (M) Hole circle (M)	90 mm
Foro di avvitamento (S) Screw-on hole (S)	6,5 mm
Lunghezza costruttiva (LB) Overall length (LB)	98 mm
Diametro dell'albero (D) Diameter of shaft (D)	19 mm
Lunghezza dell'albero (E) Length of shaft (E)	40 mm
Quota diagonale flangia (P) Length of flange diagonal (P)	105 mm
Estremità d'albero Shaft end	Con chiavetta Fitted key
Colore della custodia Color of the housing	Standard (Antracite, simile a RAL 7016) Standard (Anthracite, similar to RAL 7016)



Con riserva di modifiche tecniche. Possono sussistere differenze tra il foglio dati e la targhetta dei dati tecnici.
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.