

Fiche technique SINUMERIK Pupitre opérateur OP 015 black

Data sheet for SINUMERIK Operator panel front OP 015 black



Image semblable / Figure similar

Données de commande
MLFB-Ordering data

6FC5303-0AF14-0AA0

Numéro de commande client / Client order no.:

Numéro de commande / Order no.:

Numéro d'offre / Offer no.:

Remarque / Remarks:

N° Position / Item no.:

Numéro de soumission / Consignment no.:

Projet / Project:

Écran / Screen	
Diagonale écran <i>Screen diagonal</i>	15.6 in LCD couleur <i>15.6 in LCD color</i>
Résolution de l'écran <i>Screen resolution</i>	1366 x 768 Pixel <i>1366 x 768 Pixel</i>
Caractéristiques assignées / <i>Rated data</i>	
Tension d'entrée <i>Input voltage</i>	CC 24 V
Puissance absorbée / <i>Power consumption</i>	
Maximale <i>Maximum</i>	42,0 W
Typique <i>Standard</i>	24,0 W
Caractéristiques techniques / <i>Mechanical data</i>	
Poids net <i>Net weight</i>	7,0 kg (15,43 lb)
Largeur <i>Width</i>	483,0 mm (19,02 in)
Hauteur <i>Height</i>	310,0 mm (12,20 in)
Profondeur <i>Depth</i>	48,0 mm (1,89 in)
Profondeur d'encastrement <i>Installation depth</i>	37,0 mm (1,46 in)
	Espace libre + 10 mm <i>Clearance + 10 mm (0.39 in)</i>
Surface de montage / <i>Mounting surface</i>	
Largeur de découpe <i>Cutout width</i>	450,0 mm (17,72 in)
Haute de découpe <i>Cutout height</i>	290,0 mm (11,42 in)
Indice de protection / <i>Degree of protection</i>	
Face avant <i>Front side</i>	IP65/IP66
Face arrière <i>Rear side</i>	IP20 / UL open type

Conditions ambiantes / <i>Ambient conditions</i>	
Classe climatique selon EN 60721-3-3 <i>Climate class according to EN60721-3-3</i>	Condensation et formation de glace exclues. Température de l'air basse 0 °C. <i>Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).</i>
Température ambiante / <i>Ambient temperature</i>	
Implantation en face avant <i>Operation on the front</i>	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Implantation en face arrière <i>Operation at the rear</i>	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Entreposage <i>Storage</i>	-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Transport <i>Transport</i>	-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Humidité relative / <i>Relative humidity</i>	
Service <i>Operation</i>	5 ... 95 %
Entreposage <i>Storage</i>	5 ... 95 %
Transport <i>Transport</i>	5 ... 95 %
Homologations / <i>Approvals</i>	
Justification de qualification <i>Certificate of suitability</i>	CE / cULus <i>CE / cULus</i>