SIEMENS

Технический паспорт для SINUMERIK Панель оператора OP 019 black

Data sheet for SINUMERIK Operator panel front OP 019 black

Иллюстрация аналогичная / *Figure similar*

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6FC5303-0AF17-0AA0

№ заказа клиента / *Client order no.*:
№ заказа Siemens / *Order no.*:
№ предложения / *Offer no.*:
Примечание / *Remarks*:

№ позиции / *Item no.*:
Ком. № / *Consignment no.*:
Проект / *Project*:

Экран / *Screen*

Размер экрана по диагонали *Screen diagonal*	18.5 дюйма LCD, цветной *18.5 дюйма LCD color*
Разрешение экрана *Screen resolution*	1366 x 768 Pixel *1366 x 768 Pixel*

Номинальные параметры / *Rated data*

Входное напряжение *Input voltage*	пост. ток 24 В

Потребляемая мощность / *Power consumption*

Максимальный *Maximum*	42,0 Вт
Стандартный *Standard*	24,0 Вт

Механические данные / *Mechanical data*

Масса нетто *Net weight*	7,6 кг (16,76 фунта)
Ширина *Width*	483,0 мм (19,02 дюйма)
Высота *Height*	337,0 мм (13,27 дюйма)
Глубина *Depth*	64,9 мм (2,56 дюйма)
Монтажная глубина *Installation depth*	56,0 мм (2,20 дюйма)
	Зазор + 64 мм *Clearance + 64 mm (2.52 in)*

Монтажная поверхность / *Mounting surface*

Ширина проема *Cutout width*	465,0 мм (18,31 дюйма)
Высота выреза *Cutout height*	319,0 мм (12,56 дюйма)

Степень защиты / *Degree of protection*

Лицевая сторона *Front side*	IP65/IP66
Задняя сторона *Rear side*	IP20 / UL открытый тип

Условия окружающей среды / *Ambient conditions*

Климатическое исполнение согласно EN60721-3-3 *Climate class according to EN60721-3-3*	образование конденсата и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C. *Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).*

Температура окружающей среды / *Ambient temperature*

Рабочий режим, лицевая сторона *Operation on the front*	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Рабочий режим, задняя сторона *Operation at the rear*	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Подшипники *Storage*	-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Транспортировка *Transport*	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Относительная влажность воздуха / *Relative humidity*

Рабочий режим *Operation*	5 ... 95 %
Подшипники *Storage*	5 ... 95 %
Транспортировка *Transport*	5 ... 95 %

Сертификации / *Approvals*

Сертификат соответствия *Certificate of suitability*	CE / cULus *CE / cULus*

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и данными на заводской табличке. /

Сгенерировано / Generated Wed Apr 17 06:34:22 CEST