



Image semblable / Figure similar

Données de commande
MLFB-Ordering data

6FC5303-0AF35-2AA0

Numéro de commande client / Client order no.:

Numéro de commande / Order no.:

Numéro d'offre / Offer no.:

Remarque / Remarks:

N° Position / Item no.:

Numéro de soumission / Consignment no.:

Projet / Project:

Caractéristiques assignées / Rated data	
Tension d'entrée <i>Input voltage</i>	CC 5 V
Puissance absorbée, max. <i>Power consumption, max.</i>	5,0 W
Caractéristiques techniques / Mechanical data	
Poids net <i>Net weight</i>	0,935 kg (2,06 lb)
Largeur <i>Width</i>	265,0 mm (10,43 in)
Hauteur <i>Height</i>	230,0 mm (9,06 in)
Profondeur <i>Depth</i>	58,0 mm (2,28 in)
Surface de montage / Mounting surface	
Largeur de découpe <i>Cutout width</i>	245,0 mm (9,65 in)
Haute de découpe <i>Cutout height</i>	211,0 mm (8,31 in)
Indice de protection / Degree of protection	
Face arrière <i>Rear side</i>	IP00
Face avant <i>Front side</i>	IP65

Conditions ambiantes / Ambient conditions	
Classe climatique selon EN 60721-3-3 <i>Climate class according to EN60721-3-3</i>	Condensation et formation de glace exclues. Température de l'air basse 0 °C. <i>Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).</i>
Température ambiante / Ambient temperature	
Implantation en face avant <i>Operation on the front</i>	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Implantation en face arrière <i>Operation at the rear</i>	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Transport <i>Transport</i>	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Entreposage <i>Storage</i>	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humidité relative / Relative humidity	
Service <i>Operation</i>	5 ... 90 %
Entreposage <i>Storage</i>	5 ... 95 %
Transport <i>Transport</i>	5 ... 95 %
Homologations / Approvals	
Justification de qualification <i>Certificate of suitability</i>	CE / EAC CE / EAC