

SIEMENS

数据表 SINUMERIK 机床控制面板 808D MCP 垂直型

Data sheet for SINUMERIK Machine control panel 808D MCP vertikal

订购数据
MLFB-Ordering data

6FC5303-0AF35-3CA0

客户订单号 / Client order no.:
西门子订单号 / Order no.:
报价号 / Offer no.:
注释 / Remarks:

物品号 / Item no.:
托运号 / Consignment no.:
项目 / Project:



图像类似 / Figure similar

额定数据 / Rated data	
输入电压 <i>Input voltage</i>	DC 5 V
最大能耗 <i>Power consumption, max.</i>	5.0 W
机械数据 / Mechanical data	
净重 <i>Net weight</i>	0.795 kg (1.75 lb)
宽度 <i>Width</i>	265.0 mm (10.43 in)
高度 <i>Height</i>	230.0 mm (9.06 in)
深度 <i>Depth</i>	58.0 mm (2.28 in)
安装面 / Mounting surface	
开口宽度 <i>Cutout width</i>	245.0 mm (9.65 in)
开口高度 <i>Cutout height</i>	211.0 mm (8.31 in)
防护等级 / Degree of protection	
背面 <i>Rear side</i>	IP00
正面 <i>Front side</i>	IP65

环境条件 / Ambient conditions	
气候等级符合 EN60721-3-3 <i>Climate class according to EN60721-3-3</i>	不能有凝露和结冰。较低空气温度： 0 °C。 <i>Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).</i>
环境温度 / Ambient temperature	
运行中正面 <i>Operation on the front</i>	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
运行中背面 <i>Operation at the rear</i>	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
运输 <i>Transport</i>	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存放温度 <i>Storage</i>	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
相对空气湿度 / Relative humidity	
运行 <i>Operation</i>	5 ... 90 %
存放温度 <i>Storage</i>	5 ... 95 %
运输 <i>Transport</i>	5 ... 95 %
认证 / Approvals	
认证 <i>Certificate of suitability</i>	CE / EAC CE / EAC