

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6FC5313-6AG00-0AA0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Память / Memory

Тип карты памяти <i>Type of memory card</i>	Карта памяти CompactFlash <i>CompactFlash card</i>
Емкость памяти <i>Memory capacity</i>	8 Gbyte <i>8 Gbyte</i>

Механические данные / Mechanical data

Степень защиты <i>Degree of protection</i>	IP20 / UL открытый тип
Масса нетто <i>Net weight</i>	0,012 кг (0,03 фунта)
Ширина <i>Width</i>	43 мм (1,69 дюйма)
Высота <i>Height</i>	3 мм (0,12 дюйма)
Глубина <i>Depth</i>	37 мм (1,46 дюйма)

Условия окружающей среды / Ambient conditions

Климатическое исполнение
согласно EN60721-3-3
Climate class according to EN60721-3-3

образование конденсата и
обледенение исключены.
Низкая температура воздуха 0
°C.
*Condensation and icing excluded. Low air
temperature 0 °C (32 °F).*

Температура окружающей среды / Ambient temperature

Рабочий режим <i>Operation</i>	0 ... 85 °C (32 ... 185 °F)
Подшипники <i>Storage</i>	-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Транспортировка <i>Transport</i>	-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

Относительная влажность воздуха / Relative humidity

Рабочий режим <i>Operation</i>	10 ... 80 %
Транспортировка <i>Transport</i>	5 ... 95 %
Подшипники <i>Storage</i>	5 ... 95 %

Сертификации / Approvals

Сертификат соответствия <i>Certificate of suitability</i>	CE, cULus <i>CE, cULus</i>
--	-------------------------------