



数据表 MICROMASTER Advanced Operator Panel (AOP)
Data sheet for MICROMASTER Advanced Operator Panel (AOP)

订货号：6SE6400-0AP00-0AA1
Article No.:

客户订单号：
Client order no.：
西门子订单号：
Order no.：
报价号：
Offer no.：
注释：
Remarks：

物品号：
Item no.：
托运号：
Consignment no.：
项目：
Project：



图像类似
Figure similar

屏幕
Screen

显示屏规格 LCD, 单色的
Display design LCD, monochrome

机械数据
Mechanical data

防护等级 IP20 / UL 开放式
Degree of protection IP20 / UL open type

净重 0.300 kg (0.66 lb)
Net weight

外形尺寸
Dimensions

宽度 Width	71.00 mm (2.80 in)
高度 Height	80.00 mm (3.15 in)
深度 Depth	16.00 mm (0.63 in)

环境条件
Ambient conditions

环境温度
Ambient temperature

运行 Operation	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存放温度 Storage	-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
运输 Transport	-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)

相对空气湿度, 25 °C
Relative humidity at 25°C during

运行, 最大 Max. operation	95 %
--------------------------	------

认证
Approvals

认证 UL, CE, C-Tick (RCM)
Certificate of suitability UL, CE, C-Tick (RCM)