

Hoja de medición y de datos Filtro de red
Data sheet for Line filter

Referencia : 6SL3000-0BE36-0AA0
Article No. :



Figura similar
Figure similar

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
Nº. de pedido Siemens :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

Nº. de ítem :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos asignados
Rated data

Entrada Input	
Número de fases Number of phases	3 AC
Tensión de red Line voltage	380 ... 480 V
Salida Output	
Intensidad asignada Rated current	600,0 A

Conexiones
Connections

Lado de la red Line side	
Tipo Version	Conexión plana para terminal de cable M10 Flange connection for cable lug M10
Lado de carga Load side	
Tipo Version	Conexión plana para terminal de cable M10 Flange connection for cable lug M10
Conexión PE PE connection	
Tipo Version	1 orificio para M10 1 x hole for M10

Datos técnicos generales
General technical specifications

Pérdidas Power loss	0,055 kW
------------------------	----------

Normas
Standards

El cumplimiento de las normas Compliance with standards	cURus
--	-------

Datos mecánicos
Mechanical data

Grado de protección Degree of protection	IP00 IP00
Peso neto Net weight	19,00 kg (41,89 lb)
Dimensiones Dimensions	
Anchura Width	400,0 mm (15,75 in)
Altura Height	265,0 mm (10,43 in)
Profundidad Depth	140,0 mm (5,51 in)