

Scheda tecnica Filtro di rete
Data sheet for Line filter

N° d'article : 6SL3000-0BE32-5AA0
Article No. :



Figura simile
Figure similar

N. d'ordine del cliente :
Client order no. :
N. d'ordine Siemens :
Order no. :
N. di offerta :
Offer no. :
Annotazione :
Remarks :

N. di item :
Item no. :
N. di commessa :
Consignment no. :
Progetto :
Project :

Dati nominali
Rated data

Ingresso Input	
Numero di fasi Number of phases	3 AC
Tensione di rete Line voltage	380 ... 480 V
Uscita Output	
Corrente nominale Rated current	250,0 A

Dati tecnici generali
General technical specifications

Potenza dissipata Power loss	0,049 kW
---------------------------------	----------

Dati meccanici
Mechanical data

Grado di protezione Degree of protection	IP00 IP00
Peso netto Net weight	12,30 kg (27,12 lb)
Dimensioni Dimensions	
Larghezza Width	360,0 mm (14,17 in)
Altezza Height	240,0 mm (9,45 in)
Profondità Depth	116,0 mm (4,57 in)

Connessioni
Connections

Lato rete Line side	
Esecuzione Version	Connessione piatta per capocorda M10 Flange connection for cable lug M10
Lato carico Load side	
Esecuzione Version	Connessione piatta per capocorda M10 Flange connection for cable lug M10
Connessione PE PE connection	
Esecuzione Version	1 foro per M8 1 x hole for M8

Norme
Standards

Il rispetto delle norme Compliance with standards	cURus
--	-------