

Технический паспорт для Сетевой дроссель

Data sheet for Line reactor

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3000-0CH31-6AA0




Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data

Соединения / Connections

Вход / Input	
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток
Сетевое напряжение Line voltage	660 ... 690 В

Со стороны сети / Line side	
Исполнение Version	1 отверстие для M10 1 x hole for M10

Выход / Output	
Номинальный ток Rated current	155,0 А

Со стороны нагрузки / Load side	
Исполнение Version	1 отверстие для M10 1 x hole for M10

Механические данные / Mechanical data

Размеры / Dimensions	
Ширина Width	270,0 мм (10,6 дюйма)
Высота Height	248,0 мм (9,8 дюйма)
Глубина Depth	200,0 мм (7,9 дюйма)
Степень защиты Degree of protection	IP00
Масса нетто Net weight	25,9 кг (57,1 фунта)

РЕ-соединение / PE connection	
Исполнение Version	Винт M6 M6 screw

Стандарты/нормы / Standards	
Соответствие стандартам Compliance with standards	cURus