



Figura similar
Figure similar

Hoja de medición y de datos resistencia de frenado
Data sheet for braking resistor

Referencia : 6SL3000-1BE32-5AA0
Article No. :

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
Nº. de pedido Siemens :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

Nº. de ítem :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos asignados Rated data	
Potencia asignada P _{DB} Rated power P _{DB}	50 kW
Potencia asignada max. Rated power, max.	250 kW

Datos técnicos generales General technical specifications	
Resistencia Resistance	2,2 Ω

Datos mecánicos Mechanical data	
Grado de protección Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
Peso neto Net weight	120 kg (264,55 lb)
Dimensiones Dimensions	
Anchura Width	810 mm (31,89 in)
Altura Height	1.325 mm (52,17 in)
Profundidad Depth	485 mm (19,09 in)

Conexiones Connections	
Conexión de potencia Power connection	
Tipo Version	Varilla roscada M10 M10 screw studs

Termostato Thermostatic switch	
Tipo Version	Contacto NC Normally closed contact
Intensidad de entrada, máx. Input current, max.	2,5 A