



Figura simile  
Figure similar

## Scheda tecnica resistenza di frenatura

Data sheet for braking resistor

N° d'articolo : **6SL3000-1BE32-5AA0**  
Article No. :

N. d'ordine del cliente :  
Client order no. :  
N. d'ordine Siemens :  
Order no. :  
N. di offerta :  
Offer no. :  
Annotazione :  
Remarks :

N. di item :  
Item no. :  
N. di commessa :  
Consignment no. :  
Progetto :  
Project :

### Dati nominali Rated data

Potenza nominale $P_{DB}$ Rated power $P_{DB}$	50 kW
Potenza nominale, max. Rated power, max.	250 kW

### Dati tecnici generali General technical specifications

Resistenza Resistance	2,2 $\Omega$
--------------------------	--------------

### Dati meccanici Mechanical data

Grado di protezione Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
Peso netto Net weight	120 kg (264,55 lb)
Dimensioni Dimensions	
Larghezza Width	810 mm (31,89 in)
Altezza Height	1.325 mm (52,17 in)
Profondità Depth	485 mm (19,09 in)

### Connessioni Connections

Collegamento di potenza  
Power connection

Esecuzione Version	Bullone M10 M10 screw studs
-----------------------	--------------------------------

### Interruttore termico Thermostatic switch

Esecuzione Version	Contatto di riposo Normally closed contact
-----------------------	---

Corrente di ingresso, max. Input current, max.	2,5 A
---	-------