

Hoja de medición y de datos Bobina de salida
Data sheet for Output reactor

Referencia : 6SL3000-2AH31-0AA0
Article No. :




Figura similar
Figure similar

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
Nº. de pedido Siemens :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

Nº. de ítem :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos asignados
Rated data

Intensidad asignada Rated current	100,00 A
Pérdidas Power loss	0,300 kW

Datos mecánicos
Mechanical data

Grado de protección Degree of protection	IP00 IP00
Peso neto Net weight	25 kg (55,12 lb)

Dimensiones
Dimensions

Anchura Width	270 mm (10,63 in)
Altura Height	248 mm (9,76 in)
Profundidad Depth	200 mm (7,87 in)

Conexiones
Connections

Conexión de potencia motor

Power connection motor

Tipo Version	conexión plana para tornillo M10 flat connector for M10 screw
-----------------	--

Longitud de cable a motor, máx.

Max. motor cable length

Apantallado Shielded	300 m (984,25 ft)
No apantallado Unshielded	450 m (1.476,38 ft)

Conexión PE

PE connection

Tipo Version	Tornillo M6 M6 screw
-----------------	-------------------------