

## Scheda tecnica Bobina di uscita

Data sheet for Output reactor

N° d'articolo : 6SL3000-2BE35-0AA0

Article No. :

N. d'ordine del cliente :

Client order no. :

N. d'ordine Siemens :

Order no. :

N. di offerta :

Offer no. :

Annotazione :

Remarks :

N. di item :

Item no. :

N. di commessa :

Consignment no. :

Progetto :

Project :



Figura simile  
Figure similar

### Dati nominali Rated data

Corrente nominale  
Rated current 490,00 A

Potenza dissipata  
Power loss 0,500 kW

### Dati meccanici Mechanical data

Grado di protezione  
Degree of protection IP00

Peso netto  
Net weight 100 kg (220,46 lb)

### Dimensioni Dimensions

Larghezza  
Width 300 mm (11,81 in)

Altezza  
Height 365 mm (14,37 in)

Profondità  
Depth 277 mm (10,91 in)

### Connessioni Connections

#### Collegamento di potenza Power Module

Power connection Power Module

Esecuzione  
Version morsetto piatto per capocorda M12  
flat connector for cable lug M12

#### Collegamento di potenza motore

Power connection motor

Esecuzione  
Version morsetto piatto per capocorda M12  
flat connector for cable lug M12

#### Lunghezza cavo motore, max.

Max. motor cable length

**3 AC 380 V -10 % ... 400 V**  
3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Schermato  
Shielded 300 m

Non schermato  
Unshielded 450 m

**3 AC 401 V ... 480 V +10 %**  
3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Schermato  
Shielded 300 m

Non schermato  
Unshielded 450 m

#### Connessione PE

PE connection

Esecuzione  
Version Vite M8  
M8 Screw