

Scheda tecnica Bobina di uscita

Data sheet for Output reactor

N° d'article : 6SL3000-2BE32-1AA0
Article No. :




Figura simile
Figure similar

N. d'ordine del cliente :
Client order no. :
N. d'ordine Siemens :
Order no. :
N. di offerta :
Offer no. :
Annotazione :
Remarks :

N. di item :
Item no. :
N. di commessa :
Consignment no. :
Progetto :
Project :

Dati nominali Rated data	
Corrente nominale Rated current	210,00 A
Potenza dissipata Power loss	0,486 kW
Dati meccanici Mechanical data	
Grado di protezione Degree of protection	IP00 IP00
Peso netto Net weight	60 kg (132,28 lb)
Dimensioni Dimensions	
Larghezza Width	300 mm (11,81 in)
Altezza Height	285 mm (11,22 in)
Profondità Depth	257 mm (10,12 in)

Connessioni Connections	
Collegamento di potenza Power Module Power connection Power Module	
Esecuzione Version	morsetto piatto per capocorda M10 flat connector for cable lug M10
Collegamento di potenza motore Power connection motor	
Esecuzione Version	Connessione piatta per capocorda M10 Flange connection for cable lug M10
Lunghezza cavo motore, max. Max. motor cable length	
3 AC 380 V -10 % ... 400 V 3 AC 380 V -10 % ... 400 V	
Schermato Shielded	300 m
Non schermato Unshielded	450 m
3 AC 401 V ... 480 V +10 % 3 AC 401 V ... 480 V +10 %	
Schermato Shielded	300 m
Non schermato Unshielded	450 m
Connessione PE PE connection	
Esecuzione Version	Vite M8 M8 Screw