SIEMENS

Scheda tecnica Bobina di uscita
Data sheet for Output reactor

Figura simile
Figure similar

N° d'article : **6SL3000-2BE33-8AA0**
Article No. :

N. d´ordine del cliente :
Client order no. :
N. d´ordine Siemens :
Order no. :
N. di offerta :
Offer no. :
Annotazione :
Remarks :

N. di item :
Item no. :
N. di commessa :
Consignment no. :
Progetto :
Project :

Dati nominali
Rated data

Corrente nominale Rated current	380,00 A
Potenza dissipata Power loss	0,500 kW

Dati meccanici
Mechanical data

Grado di protezione Degree of protection	IP00 IP00
Peso netto Net weight	73 kg (160,94 lb)
Dimensioni Dimensions	
Larghezza Width	300 mm (11,81 in)
Altezza Height	285 mm (11,22 in)
Profondità Depth	277 mm (10,91 in)

Connessioni
Connections

Collegamento di potenza Power Module
Power connection Power Module

Esecuzione Version	morsetto piatto per capocorda M10 flat connector for cable lug M10

Collegamento di potenza motore
Power connection motor

Esecuzione Version	Connessione piatta per capocorda M10 Flange connection for cable lug M10

Lunghezza cavo motore, max.
Max. motor cable length

3 AC 380 V -10 % ... 400 V
3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Schermato Shielded	300 m
Non schermato Unshielded	450 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %
3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Schermato Shielded	300 m
Non schermato Unshielded	450 m

Connessione PE
PE connection

Esecuzione Version	Vite M8 M8 Screw

Con riserva di modifiche tecniche. Possono sussistere differenze tra il foglio dati e la targhetta dei dati tecnici.
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.