

Hoja de medición y de datos Filtro senoidal

Data sheet for Sine-wave filter

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6SL3000-2CE32-3AA0



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:

N°. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

N°. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos asignados / Rated data	Conexiones / Connections
Número de fases Number of phases 3 AC Tensión de red Line voltage 380 ... 480 V Intensidad asignada Rated current 225,0 A Pérdidas Power loss 0,350 kW	Conexión de potencia Power Module / Power connection Power Module Tipo Version conexión plana para terminal de cable M10 Sección de conector Conductor cross-section flat connector for cable lug M10 185,00 mm² (AWG -5)
Datos eléctricos / Electrical data	Conexión de potencia motor / Power connection motor
Inductancia Inductance 0,35 mH Capacidad eléctrica Capacitance 28,20 µF	Tipo Version Conexión plana para terminal de cable M10 Sección de conector Conductor cross-section flat connector for cable lug M10 185,00 mm² (AWG -5)
Datos mecánicos / Mechanical data	Longitud de cable a motor, máx. / Max. motor cable length
Grado de protección Degree of protection IP00 IP00 Peso neto Net weight 124,00 kg (273,37 lb)	Apantallado Shielded 300,00 m (984,25 ft) No apantallado Unshielded 450,00 m (1476,38 ft)
Dimensiones / Dimensions	Conexión PE / PE connection
Anchura Width 620,0 mm (24,41 in) Altura Height 300,0 mm (11,81 in) Profundidad Depth 320,0 mm (12,60 in)	Tipo Version Tornillo M10 M10 screw
	Normas / Standards
	Certificado de aptitud Certificate of suitability cURus