

Технический паспорт для Синусоидальный фильтр

Data sheet for Sine-wave filter

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3000-2CE32-3AA0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data		Соединения / Connections	
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток	Силовое соединение силового модуля / Power connection Power Module	
Сетевое напряжение Line voltage	380 ... 480 В	Исполнение Version	Плоское соединение для кабельного наконечника M10 flat connector for cable lug M10
Номинальный ток Rated current	225,0 А	Сечение соединения Conductor cross-section	185,00 мм² (AWG -5)
Мощность потерь Power loss	0,350 кВт	Силовое соединение двигателя / Power connection motor	
Параметры электроподключения / Electrical data		Исполнение Version	Плоская клемма для кабельного наконечника M10 Flat connector for cable lug M10
Индуктивность Inductance	0,35 мГн	Сечение соединения Conductor cross-section	185,00 мм² (AWG -5)
Емкость Capacitance	28,20 мкФ	Длина кабеля двигателя, макс. / Max. motor cable length	
Механические данные / Mechanical data		Экранированный Shielded	300,00 м (984,25 ft)
Степень защиты Degree of protection	IP00 IP00	Без экранирования Unshielded	450,00 м (1476,38 ft)
Масса нетто Net weight	124,00 кг (273,37 фунта)	РЕ-соединение / PE connection	
Размеры / Dimensions		Исполнение Version	Винт M10 M10 screw
Ширина Width	620,0 мм (24,41 дюйма)	Стандарты/нормы / Standards	
Высота Height	300,0 мм (11,81 дюйма)	Сертификат соответствия Certificate of suitability	cURus
Глубина Depth	320,0 мм (12,60 дюйма)		