

Scheda tecnica Filtro sinusoidale

Data sheet for Sine-wave filter

Dati per l'ordinazione

MLFB-Ordering data

6SL3000-2CE32-8AA0



Figura simile / Figure similar

N. d'ordine del cliente / Client order no.:

N. d'ordine Siemens / Order no.:

N. di offerta / Offer no.:

Annotazione / Remarks:

N. di item / Item no.:

N. di commessa / Consignment no.:

Progetto / Project:

Dati nominali / Rated data

| | |
|--|---------------|
| Numero di fasi <i>Number of phases</i> | 3 AC |
| Tensione di rete <i>Line voltage</i> | 380 ... 480 V |
| Corrente nominale <i>Rated current</i> | 276,0 A |
| Potenza dissipata <i>Power loss</i> | 0,400 kW |

Dati meccanici / Mechanical data

| | |
|---|-----------------------|
| Grado di protezione <i>Degree of protection</i> | IP00 IP00 |
| Peso netto <i>Net weight</i> | 127,00 kg (279,99 lb) |

Dimensioni / Dimensions

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Larghezza <i>Width</i> | 620,0 mm (24,41 in) |
| Altezza <i>Height</i> | 300,0 mm (11,81 in) |
| Profondità <i>Depth</i> | 320,0 mm (12,60 in) |

Connessioni / Connections

Collegamento di potenza Power Module / Power connection Power

| | |
|--|--|
| Esecuzione <i>Version</i> | morsetto piatto per capocorda M10 <i>flat connector for cable lug M10</i> |
| Sezione di collegamento <i>Conductor cross-section</i> | 240,00 mm ² |

Collegamento di potenza motore / Power connection motor

| | |
|--|--|
| Esecuzione <i>Version</i> | Connessione piatta per capocorda M10 <i>Flat connection for cable lug M10</i> |
| Sezione di collegamento <i>Conductor cross-section</i> | 240,00 mm ² |

Lunghezza cavo motore, max. / Max. motor cable length

| | |
|---|-----------------------|
| Schermato <i>Shielded</i> | 300,00 m (984,25 ft) |
| Non schermato <i>Unshielded</i> | 450,00 m (1476,38 ft) |

Connessione PE / PE connection

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Esecuzione <i>Version</i> | Vite M10 <i>M10 screw</i> |
|-------------------------------------|------------------------------|

Norme / Standards

| | |
|---|-------|
| Certificato di idoneità <i>Certificate of suitability</i> | cURus |
|---|-------|