

Hoja de medición y de datos Filtro senoidal

Data sheet for Sine-wave filter

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6SL3000-2CE33-3AA0



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:

N°. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

N°. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos asignados / Rated data	Conexiones / Connections
Número de fases Number of phases 3 AC Tensión de red Line voltage 380 ... 480 V Intensidad asignada Rated current 333,0 A Pérdidas Power loss 0,245 kW	Conexión de potencia Power Module / Power connection Power Module Tipo Version conexión plana para terminal de cable M10 Sección de conector Conductor cross-section flat connector for cable lug M10 240,00 mm² Conexión de potencia motor / Power connection motor Tipo Version Conexión plana para terminal de cable M10 Sección de conector Conductor cross-section flat connector for cable lug M10 240,00 mm² Longitud de cable a motor, máx. / Max. motor cable length Apantallado Shielded 300,00 m (984,25 ft) No apantallado Unshielded 450,00 m (1476,38 ft) Conexión PE / PE connection Tipo Version Tornillo M10 M10 screw Normas / Standards Certificado de aptitud Certificate of suitability cURus
Datos mecánicos / Mechanical data	
Grado de protección Degree of protection IP00 IP00 Peso neto Net weight 136,00 kg (299,83 lb)	
Dimensiones / Dimensions	
Anchura Width 620,0 mm (24,41 in) Altura Height 370,0 mm (14,57 in) Profundidad Depth 360,0 mm (14,17 in)	