

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6SL3040-1NB00-0AA0



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:

N°. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

N°. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos asignados / Rated data	Condiciones ambientales / Ambient conditions						
Tensión de entrada Input voltage DC 24 V	Clase climática según EN 60721-3-3 Climate class according to EN60721-3-3 Excluidas condensación y formación de hielo. Baja temperatura del aire 0 °C. Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).						
	Temperatura ambiente / Ambient temperature <table><tr><td>Funcionamiento Operation</td><td>0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)</td></tr><tr><td>Transporte Transport</td><td>-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)</td></tr><tr><td>Almacenaje Storage</td><td>-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)</td></tr></table>	Funcionamiento Operation	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)	Transporte Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)	Almacenaje Storage	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Funcionamiento Operation	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)						
Transporte Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)						
Almacenaje Storage	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)						
	Humedad relativa / Relative humidity <table><tr><td>Funcionamiento Operation</td><td>5 ... 95 %</td></tr><tr><td>Almacenaje Storage</td><td>5 ... 95 %</td></tr><tr><td>Transporte Transport</td><td>5 ... 95 %</td></tr></table>	Funcionamiento Operation	5 ... 95 %	Almacenaje Storage	5 ... 95 %	Transporte Transport	5 ... 95 %
Funcionamiento Operation	5 ... 95 %						
Almacenaje Storage	5 ... 95 %						
Transporte Transport	5 ... 95 %						
Datos mecánicos / Mechanical data	Homologaciones / Approvals						
Grado de protección Degree of protection IP20 / UL open type	Certificado de aptitud Certificate of suitability CE, cULus CE, cULus						
Peso neto Net weight 2,6 kg (5,69 lb)							
Anchura Width 25 mm (1,97 in)							
Altura Height 414 mm (16,30 in)							
Profundidad Depth 272 mm (10,71 in)							