SIEMENS

Scheda tecnica SINAMICS NX15.3

Data sheet for SINAMICS NX15.3

Dati per l´ordinazione
MLFB-Ordering data

6SL3040-1NB00-0AA0



Figura simile / *Figure similar*

N. d´ordine del cliente / *Client order no.*:

N. d´ordine Siemens / *Order no.*:

N. di offerta / *Offer no.*:

Annotazione / *Remarks*:

N. di item / *Item no.*:

N. di commessa / *Consignment no.*:

Progetto / *Project*:

Dati nominali / *Rated data*

Tensione di ingresso *Input voltage*	DC 24 V

Dati meccanici / *Mechanical data*

Grado di protezione *Degree of protection*	IP20 / UL open type
Peso netto *Net weight*	2,6 kg (5,69 lb)
Larghezza *Width*	25 mm (1,97 in)
Altezza *Height*	414 mm (16,30 in)
Profondità *Depth*	272 mm (10,71 in)

Condizioni ambientali / *Ambient conditions*

Classe climatica secondo EN60721-3-3 *Climate class according to EN60721-3-3*	Condensa e formazione di ghiaccio escluse. Temperatura minima dell'aria 0 °C. *Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).*

Temperatura ambiente / *Ambient temperature*

Esercizio *Operation*	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Trasporto *Transport*	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Immagazzinaggio *Storage*	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Umidità relativa / *Relative humidity*

Esercizio *Operation*	5 ... 95 %
Immagazzinaggio *Storage*	5 ... 95 %
Trasporto *Transport*	5 ... 95 %

Approvazioni / *Approvals*

Certificato di idoneità *Certificate of suitability*	CE, cULus *CE, cULus*

Con riserva di modifiche tecniche. Possono sussistere differenze tra il foglio dati e la targhetta dei dati tecnici. / Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.

Generato / Generated Fri Mar 29 13:56:53 CET 2024