



Figura simile / Figure similar

**Dati per l'ordinazione**  
MLFB-Ordering data

**6SL3040-1NC00-0AA0**

N. d'ordine del cliente / Client order no.:

N. d'ordine Siemens / Order no.:

N. di offerta / Offer no.:

Annotazione / Remarks:

N. di item / Item no.:

N. di commessa / Consignment no.:

Progetto / Project:

### Dati nominali / Rated data

**Tensione di ingresso**  
Input voltage DC 24 V

### Dati meccanici / Mechanical data

**Grado di protezione**  
Degree of protection IP20 / UL open type

**Peso netto**  
Net weight 2,6 kg (5,69 lb)

**Larghezza**  
Width 25 mm (1,97 in)

**Altezza**  
Height 414 mm (16,30 in)

**Profondità**  
Depth 272 mm (10,71 in)

### Condizioni ambientali / Ambient conditions

**Classe climatica secondo EN60721-3-3**  
Climate class according to EN60721-3-3

Condensa e formazione di ghiaccio escluse. Temperatura minima dell'aria 0 °C.  
Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).

### Temperatura ambiente / Ambient temperature

**Esercizio**  
Operation 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

**Trasporto**  
Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

**Immagazzinaggio**  
Storage -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

### Umidità relativa / Relative humidity

**Esercizio**  
Operation 5 ... 95 %

**Immagazzinaggio**  
Storage 5 ... 95 %

**Trasporto**  
Transport 5 ... 95 %

### Approvazioni / Approvals

**Certificato di idoneità**  
Certificate of suitability CE, cULus  
CE, cULus