

Údajový list pro SINAMICS DRIVE-CLiQ

Data sheet for SINAMICS DRIVE-CLiQ

Obj. č. : 6SL3060-4AA10-0AA0
Article No. :

Č. zakázky zákazníka :
Client order no. :
Č. zakázky Siemens :
Order no. :
Č. nabídky :
Offer no. :
Poznámka :
Remarks :

Č. položky :
Item no. :
Č. komentáře :
Consignment no. :
Projekt :
Project :



Podobné zobrazení
Figure similar

Elektrické údaje	
Electrical data	

Provozní napětí (stejnoseměrné) Operating voltage (DC)	24,0 V
Je nezbytné externí napájecí napětí 24 V, pokud napájení 24 V prostřednictvím rozhraní DRIVE-CLiQ External 24 V power supply required if 24 V supply via DRIVE-CLiQ	

Mechanické parametry	
Mechanical data	

Druh krytí Degree of protection	IP20
Druh připojení Connection type	RJ45
Délka Length	0,95 m